

SOPRAVAP

3 IN 1

DESCRIERE

Sopravap 3 in 1 este o **bariera de vapori** lichida bicomponenta pe baza de poliuretan ce are trei functii : amorsa, bariera de vapori si adeziv pentru termoizolatie.

CARACTERISTICI

	SOPRAVAP 3 in 1
Starea fizica <ul style="list-style-type: none"> • component A • component B 	emulsie vascoasa de culoarea Alu. lichid negru
Uscare <ul style="list-style-type: none"> • dupa aplicare • circulabil dupa 	30 minute la 20°C 2 ore la 20°C
Continut uscat <ul style="list-style-type: none"> • component A • component B 	92 % 82 %
Vascozitatea <ul style="list-style-type: none"> • component A • component B 	500 Poise (20°C) 30 Poise (20°C)
Punct de curgere <ul style="list-style-type: none"> • component A • component B 	48 °C 30 °C
Permeabilitate	< 9.10 ⁻⁵ g / m ² .h.mmHg Sd 1000 m
* Valoare indicativa	

MOD DE LIVRARE SI CONSUM

	SOPRAVAP 3 in 1
Bidoane : <ul style="list-style-type: none"> • component A • component B 	25 l 5 l
Cantitatea totala a unui kit 25 kg	
Consumul indicat : 2 kg / m ² minim pentru o suprafata neteda (dupa uscare este realizat un film de 1.5 mm). Consumul poate fi diferit in functie de suprafata . Stabilitatea depozitarii este de 6 luni in ambalajul original inchis (pentru componentul B se va rasturna). Depozitare pe santier : Sopravap 3 in 1 trebuie depozitat la o temperatura cuprinsa intre 10°C si 30°C	

PREZENTARE PRODUS

Component B



Component A



UTILIZARE

Sopravap 3 in 1 e utilizat deasemenea pentru lipirea panourile de termoizolatie (PSE, vata minerala , vata celulara sau termoizolator) pe suporturile din beton iar dupa uscare se creaza o bariera de vapori de 1.5 mm. Acest produs nu necesita amorsa .

APLICARE

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata si uscata.

Produsul **Sopravap 3 in 1** este constituit din 2 componente (A si B) care se amesteca. Se toarna **componentul B** in bidonul **componentului A** iar apoi se amesteca cu un malaxor electric (bormasina cu spirala de amestec) timp de 3 minute.

Temperatura exterioara de utilizare (mini si max) a produsului **Sopravap 3 in 1** este cuprinsa intre : 5°C la 35°C.

Sopravap 3 in 1 se aplica cu racleta cu dinti de cauciuc sau metalici (7 mm). Se poate aplica si cu trafaletul.

Pentru mai multe detalii se va consulta Caietul de Prescriptii de Aplicare.

Curatarea uneltelor se va face cu : solventi petrolieri de tip **White Spirit**, **Diluant L** sau **Diluant V**.

INDICATII SPECIALE

Component A :

- **Inflamabil**
- **Nu aruncati rezidurile la canalizare**

Component B :

- **Inflamabil**
- **Se va feri de foc si de sursele de caldura**
- **A nu se fuma in timpul aplicarii produsului sau langa acesta**
- **A nu se respira vaporii**
- **A se evita contactul cu pielea**
- **Contine izocyanat**

Controlul calitatii :

Soprema a acordat intotdeauna o mare importanta **Calitatii**.

Din acest motiv **Soprema** respecta normele **QAS**, sistem in concordanta cu **ISO 9001-EN 29001** si **Certificare BSI**

